

品番：EA857K-7

品名：DC14.4V セーバーソー(充電式/本体のみ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 34,300円(税抜) / 37,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,300円(税抜) / 37,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 13:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0844ページ | | |



天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | DRJ120L5 |
| 仕様 | 本体のみ | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電時間 | 50分 | ストローク数 | 0~5,000spm |
| ストローク長 | 10mm | サイズ | 359×83×128(H)mm |
| 重量 | 1.9kg | 切断能力 | 塩ビパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm |
| 付属品 | 六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ (レシプロソー刃用) | | |

天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ

果樹や雑木、竹の伐採に

LEDライト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

