

品番 : EA857ZA-22

品名 : DC18V セーバーソー(本体のみ/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,500円(税抜)／17,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,500円(税抜)／17,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/17 12:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0878ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JRS20-Z |
| 仕様 | 本体のみ | 能力 | 木材: 55mm 軟鉄パイプ: φ32mm(板厚1mm) 軟鋼板: 2.5mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah)※別売 | 充電時間 | 約60分※別売 |
| ストローク数 | 0~2,500spm | ストローク長 | 20mm |
| サイズ | 400×80×170(H) mm | 重量 | 1.6kg(本体のみ) |
| 付属品 | ブレード(木工用)×1、ブレード(鉄鋼用)×1 | 連続使用時間 | 約20分(無負荷時) |

コードレスで軽量、ハイパワーなので、様々な材質を高速切断できる充電式レシプロソー(本体のみ)です。

庭木の枝打ちや、粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。

木工用と鉄鋼用ブレードが1枚ずつ付属しており、付け替えは工具不要で簡単に取り付けできます。

ハイパワーであれもこれも高速切断!

優れた切断能力で作業がはかどります。

2種類の刃で様々な用途に対応

- ・木工用ブレード
用途:木工(剪定)・合成樹脂
- ・鉄鋼用ブレード
軟鉄・非鉄(アルミ・銅)

リングを緩めるだけで脱着できます。

ロックスイッチを押してプレートの位置を調整可能。

市販のブレードも使用可能

以下の条件を満たすブレードが使えます。

・通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下

・幅12.6mm

※本製品の最大切断能力を超える材料の切断はできません。

※市販のブレードを使用すると本製品の最大切断能力以下になる場合があります。

片手で持てて、邪魔なコードもナシ!

場所を選ばず作業できます。

軽いから、長い時間使っても疲れにくい。

高い場所の切断にもおすすめ!

60分で充電完了!

気が向いた時、待たずに使えます。

電池残量があっても継ぎ足し充電可能。

充電時間を節約できます。

バッテリー・充電器は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.