

品番：EA857ZA-22

品名：DC18V セーバーソー(本体のみ/充電式)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 05:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0857ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JRS20-Z
仕様	本体のみ	能力	木材:55mm 軟鉄パイプ: φ32mm(板厚1mm) 軟鋼板:2.5mm
バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)※別売	充電時間	約60分※別売
ストローク数	0~2,500spm	ストローク長	20mm
サイズ	400×80×170(H)mm	重量	1.6kg(本体のみ)
付属品	ブレード(木工用)×1、ブレード(鉄鋼用)×1	連続使用時間	約20分(無負荷時)

コードレスで軽量、ハイパワーなので、様々な材質を高速切断できる充電式レシプロソー(本体のみ)です。

庭木の枝打ちや、粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。

木工用と鉄鋼用ブレードが1枚ずつ付属しており、付け替えは工具不要で簡単に取り付けできます。

ハイパワーであれもこれも高速切断!  
優れた切断能力で作業がはかどります。

2種類の刃で様々な用途に対応

- ・木工用ブレード  
用途:木工(剪定)・合成樹脂
- ・鉄鋼用ブレード  
軟鉄・非鉄(アルミ・銅)

リングを緩めるだけで脱着できます。

ロックスイッチを押してプレートの位置を調整可能。

市販のブレードも使用可能

以下の条件を満たすブレードが使えます。

- ・通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6～1.3mm以下
- ・幅12.6mm

※本製品の最大切断能力を超える材料の切断はできません。

※市販のブレードを使用すると本製品の最大切断能力以下になる場合があります。

片手で持てて、邪魔なコードもナシ!

場所を選ばず作業できます。

軽いから、長い時間使っても疲れにくい。

高い場所の切断にもおすすめ!

60分で充電完了!

気が向いた時、待たずに使えます。

電池残量があっても継ぎ足し充電可能。

充電時間を節約できます。

バッテリー・充電器は別売です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.