

品番：EA857ZG-1

品名：200mm レシプロソーブレード(木工用/高速/1枚)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/26 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0963ページ		



仕様

メーカー	玉島産業 (RAZORSAW)	型番	M132
全長	227mm	刃長	200mm
板厚	0.9mm	切幅	1.5mm
ピッチ	3.4mm	山数	7
材質	SK材	適合本体	レシプロソー、セーバーソー (マキタ、ハイコーキ、リョービ、その他)
適用材	集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB (OSB)、薄板合板	入数	1枚

手挽鋸の目立て技術を駆使し、切れ味に特化したレシプロソー替刃です。

切断スピードを重視した刃

プレを抑えたブレードで切断力UP

木材等を素早く切断

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。

万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。

自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.