

品番 : EA858A-1C

品名 : DC14.4V 全ねじカッター(充電式)



販売価格	92,000円(税抜)／101,200円(税込)		
カタログ価格	92,000円(税抜)／101,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CL14DSL(LYPK)
電源	DC14.4V リチウムイオン6.0Ah	切断能力	軟鋼:W3/8、W5/16、M6、M8、M10 ステンレス:W3/8
切断時間	2.3秒	ストローク数	30spm
充電時間	約30分	カッターナイフ数	4個
カッターノット寿命(W/8軟鋼)	約10000回 (カッタ端面の変形、折損部の出張りを丸ヤスリ等で除去し、ブラケット面に平行に取り付けて使用した場合は約20,000回になります)	サイズ	277(L)×104(D)×185(H)mm
重量	2.9kg(バッテリー装着時)	付属品	急速充電器(冷却機能付) W3/8カッタ 六角棒スパナ 樹脂ケース 電池カバー
替バッテリー	EA813HE-16		

定置での連続切断に定評

取り回しがしやすいコードレスタイプ

電池残量表示付

代替品



品番	EA858A-1E
コメント	DC18V仕様になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.