

品番 : EA858A-1D

品名 : DC18V 全ねじカッター(充電式)



販売価格	116,800円(税抜)／128,480円(税込)		
カタログ価格	116,800円(税抜)／128,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CL18DSL(LXPK)
付属カッター	W3/8"	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
切断能力	軟鋼:W3/8"・W5/16" ・M6・M8・M10 ステンレス:W3/8"	最小切断寸法	24mm(壁面からの最小切断寸法)
ストローク数	30回/分	一充電当たりの作業量	全ねじW3/8"軟鋼:約1,300本 ※EA813HF-17B装着時
充電時間	約25分	サイズ	283(W)×104(D)×185(H) mm
重量	3.1kg	付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、W3/8"カッター、六角棒スパンナ、ケース、電池カバー
用途	全ねじ(軟鋼・ステンレス)の切断に		

正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能(特許)

切断作業中に電池残量が少なくなり保護回路の働きでモーターが停止しても、スイッチ操作でモーターを逆転させ、噛んだ全ねじを取り外すことができます。

長寿命カッターと簡易全ねじガイドによりW3/8軟鋼全ねじを約10,000回、切断可能。

ブレーキ付

代替品



品番 EA858A-1E
コメント 変更点:バッテリーデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.