

品番：EA858A-1E

品名：DC18V 全ネジカッター(充電式)



販売価格	122,600円(税抜) / 134,860円(税込)		
カタログ価格	122,600円(税抜) / 134,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0834ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CL18DSL(LXPKZ)
用途	全ねじ(軟鋼・ステンレス)の切断に	付属カッター	W3/8"
カッター刃数	4個	ストローク数	30回/分
切断能力	軟鋼:W3/8"・W5/16" ・M6・M8・M10 ステンレス:W3/8"	切断回数	約10,000回
最小切断寸法	24mm(壁面からの最小切断寸法)	作業量(目安)	全ねじ・W3/8"軟鋼:約1,300本(1充電あたり)
一充電当たりの作業量	全ねじW3/8"軟鋼:約1,300本 ※EA813HF-17B装着時	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間	約25分	モーター	直流モーター
サイズ	285(W)×104(D)×185(H)mm	重量	3.1kg
付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付) W3/8"カッター、六角棒スパナ、ケース、電池カバー		

正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能(特許)

切断作業中に電池残量が少なくなり保護回路の働きでモーターが停止しても、スイッチ操作でモーターを逆転させ、噛んだ全ねじを取り外すことができます。


長寿命カッターと簡易全ねじガイドによりW3/8”軟鋼全ねじを約10,000回、切断可能。上手に使用すれば約20,000回※の切断も可能。
※カッタ端面の変形、折損部の出張りを丸ヤスリ等で除去し、ブラケット面に平行に取付けて使用した場合。

軽量ボディを実現!

六角棒スパナ(付属)を収納

電池残量表示付(本体・バッテリー)

代替品

	<p>品番 EA858A-1F</p> <p>コメント 変更点:外観、切断能力の向上等</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.