

品番：EA858A-1F

品名：DC18V 全ネジカッター(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 100,000円(税抜) / 110,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 100,000円(税抜) / 110,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 21:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



軟鋼W1/2の太いねじでもパワフルに軽快に切断

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------|------------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CL18DA(XPZ) |
| 用途 | 全ねじ(軟鋼・ステンレス)の切断に | 付属カッター | W3/8" (本体装着)、W1/2" |
| カッター刃数 | 4個 | 切断能力 | 軟鋼:W1/2"・W3/8"・W5/16" ・M6・M8・M10・M12 ステンレス:W3/8" |
| ストローク数 | 28回/分 | 切断回数 | 約10,000回 |
| 最小切断距離 | 20mm | 一充電当たりの作業量 | 全ねじW3/8"軟鋼:約1,400本 ※EA813HF-17B装着時 |
| バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah) | 充電時間 | 約25分 |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | サイズ | 310(W)×113(D)×213(H)mm |
| 重量 | 3.2kg(EA813HF-17B装着時) | 付属品 | マルチボルト蓄電池×1個、急速充電器(冷却機能付)、システムケース3、W1/2カッター、W3/8カッター(本体装着)、W3/8スペーサ(本体装着)、W3/8トリマ、六角棒スパナ(本体収納)、スケール、コレクトボックス、電池カバー |

パワフルで軟鋼W1/2までの全ねじが切断可能。

上向き作業に適した本体形状。

切断後の全ねじを落とさず回収できるコレクトボックス付き

仮置きに便利な大型フック付き

定置切断も可能。

暗がりでも作業がしやすいLEDライト搭載。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.