

品番：EA858A-2

品名：DC10.8V 全ねじカッター(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 80,000円(税抜) / 88,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 80,000円(税抜) / 88,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/16 20:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CL12DA(JS) |
| 切断能力 | 軟鋼:W5/16、W3/8、M6、M8、M10 ステンレス:W3/8 | バッテリー | リチウムイオン(10.8V/5.0Ah) |
| ストローク数 | 32spm | 充電時間 | 約30分 |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | サイズ | 200×113×282(H)mm ※バッテリー装着時 |
| 重量 | 2.7kg(バッテリー装着時) | 付属品 | 蓄電池(BSL1250MT)×1、急速充電器(UC12SDL)、W3/8カッタ×1組(本体装着済)、W3/8トリマ、六角棒スパナ(本体装着済)、スケール、コレクトボックス、ケース、電池カバー |

【業界最軽量】

2.7kgの軽量で高所での上向き作業の負担を軽減します。

【業界最短の最小切断長さ】

全ねじの出張り長さ17mmを実現しました。従来の蛍光灯器具を薄型LEDライトユニットに交換する際に便利です。

【コレクトボックス付き】

ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。

仮置きに便利なフック付き

定置切断も可能

暗所を照らせて便利なLEDライト搭載

トリマ装着可能(W3/8用標準付属)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.