

品番：EA858HB-210

品名：DC36 油圧パンチャー(充電式)



販売価格	268,000円(税抜) / 294,800円(税込)		
カタログ価格	268,000円(税抜) / 294,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0875ページ		



#### 仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-MP20LF
仕様	本体	能力	SS400相当: $\phi 20 \times$ 厚み9mm SS304相当 $\phi 20 \times$ 厚み6mm (溝形鋼のみ $\phi 20 \times$ 厚み8mm)
バッテリー	・36V(リチウムイオン2.5Ah) ・充電器 AC100V(50/60Hz)	充電時間	32分
穴形状	丸穴 $\phi 6\text{mm} \sim \phi 20\text{mm}$ 長穴 $6.5 \times 10\text{mm} \sim 14 \times 21\text{mm}$ まで	フトロコサイズ	40mm
ストローク	18mm	サイズ	270×109×396(H)mm
重量	10.5kg(バッテリー含む)	付属品	・片ロスパナ#10・17 ・六角棒レンチ#3 ・ポンチ・ダイスセット(14F) ・充電器 ・ポンチホルダ締付バー ・バッテリーパック×1個 ・キャリングケース(樹脂製)

完全複動型で噛み込み時にも油圧の力で戻せます。

クイックガイド付き

のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。

圧力規制弁付の為、本体に過負荷がかかりません。

一回の充電で90回打ち抜き可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.