

品番：EA858HC

品名：20mm 油圧パンチャー



販売価格	193,000円(税抜) / 212,300円(税込)		
カタログ価格	193,000円(税抜) / 212,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/16 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0875ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-20MPS
能力	φ20×厚み6mm/ φ14×厚み7.5mm (溝形鋼のみ7.5mm)	電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	900W	穴形状	丸穴・長穴
フトコロサイズ	55mm	コード長	2.7m
サイズ	140×330×550(H)mm	重量	9.0kg
標準付属品	・片口スパナ#10・17 ・六角棒レンチ#3 ・φ11mmポンチ・ダイスセット (EA858HC-11) ・S型ストッププレート ・ワークスタンド ・サイドハンドル ・キャリングケース(鉄製)		

本体二重絶縁構造

圧力規制弁標準装備の為、本体に過負荷がかかりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

