

品番 : EA858HD

品名 : AC100V/1010W 電動油圧パンチャー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 223,900円(税抜) / 246,290円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 223,900円(税抜) / 246,290円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 11:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0828ページ                      |      |   |



|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| メーカー     | HiKOKI                                 | 型番     | CP14  |
| 電源       | AC100V・1010W                           | 穴形状    | 丸穴、長穴   |
| 丸穴あけ能力   | 軟鋼板:14(板厚:6)mm<br>ステンレス:14(板厚:5)mm     | 長穴あけ能力 | 軟鋼板:φ11×16.5(板厚:6)mm  |
| サイズ      | 178×37.5×418mm                         | 重量     | 10kg  |
| コード      | 2心・2.5m                                | 付属品    | スチールケース、ポンチ11mm、Bダイス11mm、スタンドベース、サイドハンドル、六角棒スパナ(M4ねじ~M8ねじ用)×各1本 |
| 替カーボンブラシ | 標準付属品:EA813HH-6<br>ストップカーボン:EA813HH-16 |        |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.