

品番：EA858HR-1B

品名：DC18V 油圧パンチャー(充電式)



販売価格	199,000円(税抜)／218,900円(税込)		
カタログ価格	199,000円(税抜)／218,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 20:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0875ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-MP15LT
能力	鉄: φ15×厚み6mm ステンレス: φ15×厚み4mm	穴径	・丸穴φ6mm～φ15mm ・長穴6.5×10mm～11×15mmまで
穴形状	丸穴・長穴	出力	117.6kN
ストローク	12mm	モーター	DC18V
バッテリー	18V(リチウムイオン4.0Ah)	充電器	AC100V 50/60Hz
充電時間	60分	フツコロサイズ	25mm
サイズ	347×96×288(H)mm	重量	5.7kg(バッテリー含む)
付属品	・片口スパナ#10・17 ・六角棒レンチ#3 ・バッテリーバック×1個 ・充電器 ・ポンチ、ダイスセット ・キャリングケース(樹脂製)		

小型・軽量の為、持ち運びに便利です。
パワー長持ち&繰り返し充電に強い!リチウムイオンバッテリー採用
バッテリー残量表示機能付
セミバリアフリーを実現!

圧力規制弁搭載
1回の充電で390回打抜き可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.