

品番 : EA858HR-2

品名 : DC36V 油圧パンチャー(充電式)



販売価格	206,800円(税抜) / 227,480円(税込)		
カタログ価格	206,800円(税抜) / 227,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 04:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0854ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-MP15LF
仕様	本体	能力	SS400相当: φ15×厚み6mm SS304: φ15×厚み6mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)	充電器	AC100V 50/60Hz
出力	117.6kN	充電時間	32分
穴形状	・丸穴 φ6mm～φ15mm ・長穴6.5×10mm～11×15mmまで	フトコロサイズ	25mm
ストローク	15mm	サイズ	364×102×264(H)mm
重量	7.8kg(バッテリー含む)	付属品	・片口スパナ#10・17 ・六角棒レンチ#3 ・ポンチ、ダイスセット(11F) ・充電器 ・ポンチホルダ締付バー ・バッテリーパック×1個 ・キャリングケース(樹脂製)

小型・軽量の為、持ち運びに便利です。

完全複動型で噛み込み時にも油圧の力で戻せます。

圧力規制弁標準装備の為、本体に過負荷がかかりません。

一回の充電で225回打抜き可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.