

品番：EA860B-2

品名：AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機



販売価格	272,000円(税抜)／299,200円(税込)			
カタログ価格	272,000円(税抜)／299,200円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/18 19:27現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

仕様

エンジン ・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式) ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:6L ・始動方式:リコイルスタータ式 ・連続使用時間:8.6(1/4負荷)～5.0時間 ・点火方式:TCI点火
発電機 ・周波数:50/60Hz ・定格交流出力:2.0kVA ・電圧:AC100V ・電流:20A ・相数:単相 ・力率:1.0% ・励磁方式:自励式(磁石式) ・直流:DC12V・8A
騒音レベル:54～59dB(A)
サイズ:527×419×461mm
重量:32kg
2段積可能な省スペース設計
並列運転なら3.8kVAの出力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.