

品番：EA860C-10

品名：AC100V/2.8kw 発電機(防音/インバーター型)



販売価格	333,000円(税抜)／ 366,300円(税込)		
カタログ価格	333,000円(税抜)／366,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/17 14:23現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ヤンマー (YANMAR)	型番	G2800iSE(2)
エンジン - 方式: 空冷4サイクルガソリン (OHV方式) - 使用燃料: 無鉛ガソリン - 燃料タンク容量: 12.7L - 始動方式: セル式(リコイルスタート付)			
発電機 - 周波数: 50/60Hz - 定格交流出力: 2.8KVA - 電圧: AC100V - 電流: 28A - 相数: 単相 - 力率: 1.0%			
騒音レベル: 51～57dB(A)(防音型)			
サイズ: 660×445×555mm			
重量: 64kg(乾燥質量)			
大径キャスタ付で移動がラクに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.