

品番 : EA860H-1B

品名 : AC100V/1.8kw(DC12V/5A) 発電機(インバーター式)



販売価格	147,500円(税抜) / 162,250円(税込)		
カタログ価格	147,500円(税抜) / 162,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 02:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0889ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	EGI180
出力(AC)	1.8kVA(100V・18A)	出力(DC)	12V(12V・5A)
連続使用時間	約7.4(1/4負荷～省エネモード)～3.2(定格)時間	燃料	無鉛ガソリン(タンク容量3.6L)
騒音レベル	90dB	サイズ	514(W)×283(D)×459(H)mm
重量	18.5kg	周波数	50/60Hz
付属品	プラグレンチ、+ドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル	材質	樹脂ボディ
4サイクル			
交直両用			
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード			
インバーター式:TV、照明、冷蔵庫にも使用可能			
オイルアラート・周波数切替・正弦波インバーター搭載			
高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える			
電源のない場所での電気機器の使用に			
12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)			

グリーン購入法

災害備蓄用品適合商品

(災害備蓄用品対象発電機:3.0kVA以下の発電機)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.