

品番 : EA860JK-1

品名 : AC100V/0.9kw(DC12V) 発電機(ホークスブルガ入式)



販売価格	120,200円(税抜) / 132,220円(税込)		
カタログ価格	120,200円(税抜) / 132,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0889ページ		



交直
両用



仕様

メーカー	工進	型番	GV-9ig
周波数	50/60Hz	AC出力	0.9kVA
定格電圧/電流	AC:100V/9A DC:5V/3.1A	連続使用時間	1~2時間
サイズ	435(W)×250(D)×410(H)mm	重量	16.1kg
騒音レベル	61~67dB	使用カセットボンベ	JIA認証のある市販のカセットボンベ ×2本(別売)
始動方式	リコイル式	点火プラグ	A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)
出力インジケーター	あり	エンジンオイル容量	0.31L
エンジンオイル	4サイクル用エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)	低温時補助機能	ヒーター
排気量	60cm ³	燃料	LPG(液化プロパン)
安全装置	圧力安全弁	コンセント	交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:USB:2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)
注意	※屋内の使用はできません。 発電機のマフラーから出る排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場	使用環境温度	-5~+40°C(ヒーター使用時)

	所でのご使用は、一酸化炭素中毒をま ねく恐れがあり大変危険です。	
付属品	電池ケース、バーハンドル、点火プラグ レンチ(六角対辺:16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用)、取扱説明書	
4サイクル		
JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい		
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)		
誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要		
JIA認証カセットボンベをメーカー問わざご使用になります。		
交直両用		
オイル警告ランプ付		
空冷4ストロークガスエンジンタイプ		
発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度:40 °C以上、気圧:100 kPa以下、相対湿度:30%以上		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.