

品番 : EA860KB

品名 : AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)



販売価格	125,600円(税抜) / 138,160円(税込)		
カタログ価格	125,600円(税抜) / 138,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計

仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF900iS
発電機 <ul style="list-style-type: none">・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式:インバーター式・周波数:50Hz、60Hz(切替式)・交流定格出力:0.9kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:9.0A・直流定格出力:DC96W・直流定格電圧:12V・直流定格電流:8A・直流コンセント:15A×2・力率:1.0%			
エンジン <ul style="list-style-type: none">・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:2.5L・始動方式:リコイル式			
連続使用時間:負荷1/4:12.0時間 負荷 定格:4.3時間			
騒音レベル:47~57dBA			
サイズ:450(W)×240(D)×380(H)mm			



重量(乾燥質量):12.7kg

充電コード:EA860KB-1(別売)

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

- ・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型
- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品

	<p>品番 EA860W-1 コメント メーカ違い、仕様をご確認ください</p>
	<p>品番 EA860WB-1 コメント メーカ違い、仕様をご確認ください</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.