品番: EA860KB

品名: AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)



販売価格	132,000円 (税抜)/145,200円(税込)				
カタログ価 格	132,000円(税抜)/145,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/07 15:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0888ページ				







コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計

仕様

ーカー ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF900iS
-----------------	----	---------

発電機

·形式:多極回転界磁形

・電圧調整方式・・・インバーター式

·周波数:50Hz、60Hz(切替式)

·交流定格出力:0.9kVA

·交流定格電圧:AC100V

·交流定格電流:9.0A

·直流定格出力:DC96W

·直流定格電圧:12V

·直流定格電流:8A

·直流コンセント:15A×2

·力率:1.0%

エンジン

・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン

・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:2.5L

・始動方式:リコイル式

連続使用時間:負荷1/4:12.0時間

負荷 定格:4.3時間

騒音レベル:47~57dBA

サイズ:450(W)×240(D)×380(H)mm

重量(乾燥質量):12.7kg

充電コード: EA860KB-1(別売)

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

- ·国土交通省指定 '97基準值超低騒音型
- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品



品番 EA860W-1

コメント メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.