

品番 : EA860KD-50A

品名 : AC100V/700W(50Hz) 発電機



販売価格	73,000円(税抜) / 80,300円(税込)		
カタログ価格	73,000円(税抜) / 80,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF900FW
発電機	<ul style="list-style-type: none">形式: 2極回転界磁形単相交流発電機電圧調整方式: コンデンサー補償式周波数: 50Hz交流定格出力: 0.7kVA交流定格電圧: AC100V交流定格電流: 7A直流定格電圧: 12V直流定格電流: 8A単相100V用コンセン: 15A×2力率: 1.0%		
エンジン	<ul style="list-style-type: none">形式: 空冷4サイクルガソリンエンジン使用燃料: 無鉛ガソリン燃料タンク容量: 2.7L始動方式: リコイル式		
連続使用時間: 約5時間			
騒音値(音響パワーレベル): 87.5dB			
騒音値(周囲7m平均値): 62dB(A)			
サイズ: 401×298×420mm			
重量(乾燥質量): 24kg			

充電コード:EA860KB-1 (別売)

特長:

- ・FW方式で波形ひずみ率を低減
- ・スクエアなデザインのコンパクト設計
- ・レジャーから業務、バックアップ電源まで様々な用途に対応
- ・耳障りの少ない優しい運転音

代替品



品番 EA860W-1

コメント メカ違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.