

品番 : EA860KH-60A

品名 : AC100V/2.3kw(60Hz) 発電機



販売価格	82,600円(税抜) / 90,860円(税込)		
カタログ価格	82,600円(税抜) / 90,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 09:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		




仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF2300
発電機	<ul style="list-style-type: none">・周波数:60Hz・交流定格出力:2.3kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:23.0A・直流定格電圧:12V・直流定格電流:8.3A	装備	<ul style="list-style-type: none">・駆動方式:エンジン直結・交流コンセント数:15A×2個・交流過電流保護装置:ノンヒューズブレーカ・直流コンセント数:8.3A×1個・直流家電流保護装置:直流プロテクタ
エンジン	<ul style="list-style-type: none">・エンジン種類:空冷4サイクルガソリンエンジン・調速機形式:遠心重錘式・冷却方式:強制空冷式・点火方式:TCl点火・スパークプラグ:NGK・BPR4ES・プラグギャップ:0.7~0.8mm・エアクリーナ方式:半湿式(ウレタンフォーム)・総排気量:171ml・使用燃料:無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)・潤滑方式:強制飛沫式・使用潤滑油:空冷4サイクルガソリンエンジンオイル(SAE10W-30もしくは10W-40、API分類SE級以上)・使用潤滑油容量:0.6L・始動方式:リコイル式	形式	2極回転界磁形単相交流発電機

電圧調整方式	コンデンサ補償式	励磁方式	自己励磁式
力率	1.0%	燃料タンク容量	10L
始動方式	リコイル式	連続使用時間	約7.5時間
乾燥重量	41kg	サイズ	510(W)×415(D)×425(H)mm
騒音値	68dB(A)(周囲7m平均値)		
バッテリー無			
充電用コード	EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等直流機器への充電を行えます。	特長	<ul style="list-style-type: none"> ・ブラシレス:カーボンブラシ交換などのメンテナンス不要 ・ノンヒューズブレーカー:交流出力のON、OFFを簡単切り替え ・電圧表示が一目でわかるボルトメーター付 ・ガソリン残量が一目でわかるフューエルゲージ付 ・過電流防止プロテクター:ブレーカー作動後ボタンを押して回路復帰 ・リコイルスタータ:手動で容易にエンジンを始動

代替品

	<p>品番 EA860WB-2</p> <p>コメント 違い:周波数,出力,インバーター式など</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.