

品番 : EA860KH-60A

品名 : AC100V/2.3kw(60Hz) 発電機



販売価格	82,600円(税抜)／90,860円(税込)		
カタログ価格	82,600円(税抜)／90,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



## 仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF2300
発電機	<ul style="list-style-type: none"><li>・周波数:60Hz</li><li>・交流定格出力:2.3kVA</li><li>・交流定格電圧:AC100V</li><li>・交流定格電流:23.0A</li><li>・直流定格電圧:12V</li><li>・直流定格電流:8.3A</li></ul>	装備	<ul style="list-style-type: none"><li>・駆動方式:エンジン直結</li><li>・交流コンセント数:15A×2個</li><li>・交流過電流保護装置:ノンヒューズブレーカ</li><li>・直流コンセント数:8.3A×1個</li><li>・直流家電流保護装置:直流プロテクタ</li></ul>
エンジン	<ul style="list-style-type: none"><li>・エンジン種類:空冷4サイクルガソリンエンジン</li><li>・調速機形式:遠心重錘式</li><li>・冷却方式:強制空冷式</li><li>・点火方式:TCI点火</li><li>・スパークプラグ:NGK・BPR4ES</li><li>・プラグギャップ:0.7~0.8mm</li><li>・エアクリーナ方式:半湿式(ウレタンフォーム)</li><li>・総排気量:171ml</li><li>・使用燃料:無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)</li><li>・潤滑方式:強制飛沫式</li><li>・使用潤滑油:空冷4サイクルガソリンエンジンオイル(SAE10W-30もしくは10W-40、API分類SE級以上)</li><li>・使用潤滑油容量:0.6L</li><li>・始動方式:リコイル式</li></ul>	形式	2極回転界磁形単相交流発電機

電圧調整方式	コンデンサ補償式	励磁方式	自己励磁式
力率	1.0%	燃料タンク容量	10L
始動方式	リコイル式	連続使用時間	約7.5時間
乾燥重量	41kg	サイズ	510(W)×415(D)×425(H)mm
騒音値	68dB(A)(周囲7m平均値)		

#### バッテリー無

充電用コード	EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等直流機器への充電を行えます。	特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブラシレス:カーボンブラシ交換などのメンテナンス不要</li> <li>・ノンヒューズブレーカー:交流出力のON、OFFを簡単切り替え</li> <li>・電圧表示が一目でわかるボルトメーター付</li> <li>・ガソリン残量が一目でわかるフューエルゲージ付</li> <li>・過電流防止プロテクター:ブレーカー作動後ボタンを押して回路復帰</li> <li>・リコイルスター:手動で容易にエンジンを始動</li> </ul>
--------	---------------------------------------	----	---

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA860KN</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.