

品番 : EA860KJ

品名 : AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)



販売価格	295,000円(税抜) / 324,500円(税込)		
カタログ価格	295,000円(税抜) / 324,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 10:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



カタログ訂正 25/07/14 ●使用時間…(誤)18.1(1/4負荷時)~7.6(定格)時間 (正)14.4(1/4負荷時)~6.4(定格)時間 (No.561115)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

高出力&静音設計。移動も楽なキャスター装備!

仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF2800iSE
------	-------------	----	-----------

発電機

- ・形式:多極回転界磁形
- ・電圧調整方式…インバーター式
- ・周波数:50Hz、60Hz(切替式)
- ・交流定格出力:2.8kVA
- ・交流定格電圧:AC100V
- ・交流定格電流:28A
- ・直流定格電圧:12V
- ・直流定格電流:12A
- ・直流コンセント:15A×2、30A×1
- ・力率:1.0%

エンジン

- ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン
- ・使用燃料:無鉛ガソリン
- ・燃料タンク容量:12.7L
- ・始動方式:リコイル/セル式

連続使用時間:

約14.4~6.4時間

騒音値(音響パワーレベル):85.5dB

騒音値(周囲7m平均値):54.5~61dB(A)

サイズ:680×445×555(H)mm

重量(バッテリー含む):68kg

段差乗り越えも可能なφ15cm径×2と、コンパクトなφ7.5cm径(ストッパー付き)×2のキャスターを標準装備

充電コード:EA860KB-1(別売)

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型

・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載

・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品



品番 EA860WB-11

コメント ヤマハ→ウイルビーヘブランド変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.