

品番 : EA860KN

品名 : AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 180,000円(税抜) / 198,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 180,000円(税抜) / 198,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 08:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0866ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------------|-------------|----|----------|
| メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF1600iS |
| 発電機 | | | |
| ・形式: 多極回転界磁形 | | | |
| ・電圧調整方式: インバーター式 | | | |
| ・周波数: 50Hz/60Hz(切替式) | | | |
| ・交流定格出力: 1.6kVA | | | |
| ・交流定格電圧: AC100V | | | |
| ・交流定格電流: 16A | | | |
| ・単相100V用コンセン: 20A×2 | | | |
| ・力率: 1.0% | | | |
| エンジン | | | |
| ・形式: 空冷4サイクルガソリンエンジン | | | |
| ・使用燃料: 無鉛ガソリン | | | |
| ・燃料タンク容量: 4.2L | | | |
| ・始動方式: リコイル式 | | | |
| 連続使用時間: 1/4負荷: 10.5 低各負荷: 4.2時間 | | | |
| 騒音値(音響パワーレベル): 87.5dB | | | |
| 騒音値(周囲7m平均値): 51.5~61dB(A) | | | |
| サイズ: 490×280×455mm | | | |
| 重量(乾燥重量): 20kg | | | |

充電コード:EA860KB-1(別売)

特長:

- ・軽量でコンパクト設計
- ・並列機能装備、並列コード(別売:EA860KB-11B)使用で2台を並列、3.0kVAの取出しも可能に

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

- ・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型
- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品



品番 EA860WB-2

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.