

品番 : EA860KR

品名 : AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)



販売価格	192,000円(税抜) / 211,200円(税込)		
カタログ価格	192,000円(税抜) / 211,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0866ページ		



プロユースと非常用バックアップに対応する高出力と連続運転時間を確保

仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF1800iS
周波数	50/60Hz	出力	AC:1.8kVA(100V・18A) DC:36W(12V・3A)
使用時間	約10.5(1/4負荷)~4.2(定格)時間	燃料	無鉛ガソリン(タンク容量4.7L)
騒音レベル	57~65dB(周囲7m平均値)	サイズ	555(W)×300(D)×470(H)mm
重量	25kg		

空冷4サイクル

建設工事や内装工事などで使用する高負荷の電動工具に対応するため、家庭電源の15Aを上回る1.8kVAの高出力性能を実現

交流コンセント(100V/18A)に加え、直流コンセントは12Vのカバー付きアクセサリースocketを採用

エンジンスイッチと燃料コックを併せたスマートコックを採用。
コックのレバーを回しスターターを引っ張るだけの始動を実現。

視認性が高く多機能なLEDインジケーターとデジタルマルチメーター搭載

EA860KRを2台繋げて行なう並列運転では3.6kVAの大出力が可能。(別途並列コードが必要)

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型

- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品

	<p>品番 EA860H-1B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.