

品番 : EA860L

品名 : AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)



販売価格	191,000円(税抜) / 210,100円(税込)		
カタログ価格	191,000円(税抜) / 210,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/16 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0888ページ		



仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF2500i
発電機	<ul style="list-style-type: none">形式: 多極回転界磁形電圧調整方式: インバーター式周波数: 50Hz/60Hz(切替式)交流定格出力: 2.5kVA交流定格電圧: AC100V交流定格電流: 25A单相100V用コンセン: 15A×2, 30A×1力率: 1.0%		
エンジン	<ul style="list-style-type: none">形式: 空冷4サイクルガソリンエンジン使用燃料: 無鉛ガソリン燃料タンク容量: 9L始動方式: リコイル式		
連続使用時間: 1/4負荷: 約13.2時間	定格負荷: 約6.1時間		
騒音値(音響パワーレベル): 94dB			
騒音値(周囲7m平均値): 65~68dB(A)			
サイズ: 487(W)×395(D)×425(H)mm			
重量(乾燥質量): 29kg			

特長:

- ・インバータ式でパソコン精密機器にも使えます。
- ・軽量、コンパクト設計

容量81.8Lでコンパクト設計。車への搭載時などに優れた収納性を実現

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

- ・国土交通省指定 '97基準値低騒音型
- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品

	<p>品番 EA860KR</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.