

品番：EA860MA-2

品名：AC100V/0.85kw(DC12V)発電機(ポ-タブルガス式)



販売価格	128,000円(税抜)／140,800円(税込)		
カタログ価格	128,000円(税抜)／140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 11:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	三菱重工業	型番	MGC900GB
災害対策推奨品			
エンジン ・方式:空冷 4サイクル OHV ガスエンジン ・使用燃料:ブタン(カセットボンベ)(別売) ・始動方式:リコイル式 ・使用時間(最大負荷時):連続約1時間(ボンベ2本使用時)			
発電機 ・形式:多極回転界磁形単相交流発電機 ・インバータ式:PC、TV、冷蔵庫にも使用可能 ・周波数:50/60Hz ・交流定格出力:850VA ・交流定格電圧:100V ・直流定格出力:100W ・直流定格電圧:12V			
騒音値:60dB(A)(低格運転時/7m)			
サイズ:400(W)×330(D)×390(H)mm			
重量:21kg			
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。			
一般のカセットボンベでも使用可能 ※エンジンオイルが別途必要になります。			

オイル型式:10W-30(SAE規格)
必要使用量:400cc

ポンベ別売 別途EA913BC-210(3本入)をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.