

品番：EA860MA-2A

品名：AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)



販売価格	137,000円(税抜) / 150,700円(税込)		
カタログ価格	137,000円(税抜) / 150,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	三菱重工業エンジン	型番	MGC901GB
災害対策推奨品			
エンジン ・方式:空冷 4サイクル OHV ガスエンジン ・使用燃料:ブタン(カセットボンベ)(別売) ・始動方式:リコイル式			
発電機 ・形式:多極回転界磁形単相交流発電機 ・インバータ式:PC、TV、冷蔵庫にも使用可能 ・周波数:50/60Hz ・交流定格出力:900VA ・交流定格電圧:100V ・直流定格出力:100W ・直流定格電圧:12V			
サイズ	400(W)×330(D)390(H)mm	重量	22kg
周波数	50/60Hz	連続使用時間	1時間 (カセットボンベ2本)
騒音レベル	LWA91dB 国際規格ISO3744/ISO8528-10に 準ずる測定値		

一般のカセットボンベでも使用可能
※エンジンオイルが別途必要になります。
オイル型式:10W-30(SAE規格)

必要使用量:400cc

ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。

ポンベ別売 別途EA913BC-210(3本入)をご購入下さい。

温度の異常を感知した際の自動停止機能搭載

代替品



品番 EA860WA-1

コメント 変更点:本体色、ブランド

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.