

品番 : EA860W-1

品名 : AC100V(50/60Hz)/1.0kVA/DC12V/100W 発電機



販売価格	128,000円(税抜)／140,800円(税込)		
カタログ価格	128,000円(税抜)／140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/13 07:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



耐久性と安全性に優れている、安心の日本製

仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	MGC1003	仕様	インバーター方式
用途	電源の無い現場や災害時の電源確保に	周波数	50/60Hz
定格出力	交流:1.0kVA 直流:100W	定格電圧	交流:100V 直流:12V
電流	交流:10.0A 直流:8.3A	出力端子	交流:2口コンセント(アース付)×2 直流:陸式ターミナル(12Vバッテリー充電用)
保護機能	電子ブレーカー サーキットプロテクター	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料・タンク容量	3.8L	エンジンオイル	オイル型式:SAE10W-30 API分類SE級以上 必要使用量:0.4L ※エンジンオイルが別途必要になります。
連続使用時間	約5h	騒音レベル	91dB
サイズ(W×D×H)mm	330×400×390	重量	21kg

電気器具を使用する際は事前に取扱説明書にある「交流・直流電気の使用可能範囲」をご確認下さい。

専用ケーブルを使用する事で並列運転が可能。(並列時の定格出力は2000W)

※並列時に1台の発電機で使用できる定格出力は1500Wまで

※最大2000Wを使用する時は2台の発電機を使用(例:発電機①1200W、発電機②800W)

代替品

	品番 EA860WA-1 コメント
---	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.