品番: EA860W-1

品名: AC100V(50/60Hz)/1.0kVA/DC12V/100W 発電機



販売価格	119,200円(税抜) / 131,120円(税込)				
カタログ価格	119,200円(税抜)/131,120円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/07 15:48現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0888ページ				



耐久性と安全性に優れている、安心の日本製

## 仕様

メーカー	Earth Power(アースパワー)	型番	MGC1003
仕様	インバーター方式	用途	電源の無い現場や災害時の電源確保 に
周波数	50/60Hz	定格出力	交流:1.0kVA 直流:100W
定格電圧	交流:100V 直流:12V	電流	交流:10.0A 直流:8.3A
出力端子	交流:2口コンセント(アース付)×2 直流:陸式ターミナル(12Vバッテリー 充電用)	保護機能	電子ブレーカー サーキットプロテクター
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	燃料・タンク容量	3.8L
エンジンオイル	オイル型式: SAE10W-30 API分類SE 級以上 必要使用量: 0.4L ※エンジンオイルが別途必要になりま す。	連続使用時間	約5h
騒音レベル	91dB	サイズ(W×D×H)mm	330×400×390
重量	21kg		

電気器具を使用する際は事前に取扱説明書にある「交流・直流電気の使用可能範囲」をご確認下さい。

専用ケーブルを使用する事で並列運転が可能。(並列時の定格出力は2000W)

- ※並列時に1台の発電機で使用できる定格出力は1500Wまで
- ※最大2000Wを使用する時は2台の発電機を使用(例:発電機①1200w、発電機②800W)

## 代替品



**品番** EA860WA-1

コメント

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.