品番: EA860WA-1

品名: AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)



販売価格	137,000円(税抜) / 150,700円(税込)				
カタログ価 格	137,000円(税抜)/150,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/07 15:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





仕様

メーカー	カー Earth Power(アースパワー)		MGC901GB			
発電機						
出力	AC:0.9kVA(100V·9.0A) DC:100W(12V·8.3A)	使用時間	定格負荷:1時間 1/4負荷:1.6時間			
周波数	疲数 50/60Hz		多極回転界磁形単相交流インバー ター発電機			
励磁方式	方式 自己励磁式		インバーター方式			
騒音レベル	91dB	サイズ	400(W)×330(D)×390(H)mm			
重量			AC:アース式コンセント×2 DC:陸式ターミナル×1			
力率			_			
オイルセンサー 付						
エンジン	ロンジン					
名称	名称 GM082		空冷4サイクルOHVガスエンジン			
総排気量 79.6cm3		使用燃料	ブタンガス(カセットボンベ)(別売)			
		燃料タンク容量	500g(ボンベ2本)			

エンジンオイル	オイル型式:SAE10W-30 API分類SE 級以上 必要使用量:0.4L ※エンジンオイルが別途必要になりま す。	スパークプラグ	BPR6HS
始動方式	リコイル式	調速方式	_

※商品は本体のみです。

組み合わせて使用できるガスボンベは別途必要になります。

緊急時の直ぐ作業したい時、レジャーで手軽にご使用したい時に最適なカセットボンベ仕様

業界トップクラスの低騒音

新幹線に乗っている時とほぼ同じ音響パワーレベルで市街地でのご使用も安心

日本製だからこそ出来る耐久性と安定性

震災時でもどっしりと安定する形状で安心してご使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.