

品番 : EA860WA-1

品名 : AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)



販売価格	153,000円(税抜) / 168,300円(税込)		
カタログ価格	153,000円(税抜) / 168,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



デジタルメーター	0.00kWh	0.00kWh
本工場の電力	0.00kWh	0.00kWh
スワッチ	0.00kWh	0.00kWh
発電機	0.00kWh	0.00kWh
LED照明	0.00kWh	0.00kWh
発電機	0.00kWh	0.00kWh

仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	MGC901GB		
発電機			
出力	AC:0.9kVA(100V・9.0A) DC:100W(12V・8.3A)	使用時間	定格負荷:1時間 1/4負荷:1.6時間
周波数	50/60Hz	形式	多極回転界磁形単相交流インバーター発電機
励磁方式	自己励磁式	電圧調整方式	インバーター方式
騒音レベル	91dB	サイズ	400(W)×330(D)×390(H)mm
重量	22kg	出力端子	AC:アース式コンセント×2 DC:陸式ターミナル×1
力率	1.0	交流/直流電流保護装置	—
オイルセンサー	付		
エンジン			
名称	GM082	形式	空冷4サイクルOHVガスエンジン
総排気量	79.6cm ³	使用燃料	ブタンガス(カセットボンベ)(別売)

使用温度範囲	10～40℃	燃料タンク容量	500g(ポンベ2本)
エンジンオイル	オイル型式:SAE10W-30 API分類SE級以上 必要使用量:0.4L ※エンジンオイルが別途必要になります。	スパークプラグ	BPR6HS
始動方式	リコイル式	調速方式	—

※商品は本体のみです。
組み合わせて使用できるガスポンベは別途必要になります。

緊急時の直ぐ作業したい時、レジャーで手軽にご使用したい時に最適なカセットポンベ仕様

業界トップクラスの低騒音
新幹線に乗っている時とほぼ同じ音響パワーレベルで市街地でのご使用も安心

日本製だからこそ出来る耐久性と安定性
震災時でもどっしりと安定する形状で安心してご使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.