

品番：EA860WB-11

品名：AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



販売価格	326,000円(税抜) / 358,600円(税込)		
カタログ価格	326,000円(税抜) / 358,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



電源容量	200w	1000w
電子レンジ	1100w	1500w
ノートパソコン	60w	100w
大型冷蔵庫	60w	60w
1510w	EF2800iSE	1000w
2650w	2800w	2000w

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	型番	EF2800iSE
ブランド名	Earth Power(アースパワー)		
発電機			
形式	多極回転界磁形	励磁方式	自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式	インバータ式	力率	1.0
定格周波数	50/60Hz	定格出力	2.8kVA
定格電圧	交流:100V	電圧	直流:12V
電流	交流:28.0A 直流:12.0A	駆動方式	直結
過電流保護装置	AC:電子式 DC:DCプロテクター	全長	680mm
全幅	445mm	全高	555mm
乾燥重量	68kg		
エンジン			
名称	MZ175	種類	空冷4サイクルガンリンエンジン(単気)

			筒68°傾斜OHV)
総排気量	171cm ³	内径×行径	66.0×50.0mm
使用燃料	無鉛ガソリン	使用潤滑油	エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量	最大:0.6L 最小:0.3L	燃料タンク容量	赤レベル:12L
連続運転時間	定格負荷時:(1/4負荷～定格負荷) 約14.4～約6.4hr	騒音値	3/4負荷:85.5dB/LWA 1/4負荷:54.5dB (A)/7m 定格運転時:61.0dB (A)/7m
専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現。※1/4 負荷時			
エコノミーコントロールの採用により、14.4時間※の長時間運転を達成。※1/4 負荷時			
移動も楽なキャスト標準装備			
始動も楽々のセルスターター仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.