

品番 : EA860WB-11

品名 : AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 326,000円(税抜) / 358,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 326,000円(税抜) / 358,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/13 11:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

| | | | |
|---------|-----------------------|------|--------------------|
| メーカー | Willbe(ウィルビー) | 型番 | EF2800iSE |
| ブランド名 | Earth Power(アースパワー) | | |
| 発電機 | | | |
| 形式 | 多極回転界磁形 | 励磁方式 | 自己励磁式(磁石式) |
| 電圧調整方式 | インバータ式 | 力率 | 1.0 |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 定格出力 | 2.8kVA |
| 定格電圧 | 交流:100V | 電圧 | 直流:12V |
| 電流 | 交流:28.0A 直流:12.0A | 駆動方式 | 直結 |
| 過電流保護装置 | AC:電子式 DC:DCプロテクター | 全長 | 680mm |
| 全幅 | 445mm | 全高 | 555mm |
| 乾燥重量 | 68kg | | |
| エンジン | | | |
| 名称 | MZ175 | 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン(単気 |

| | | | |
|--------|------------------------------------|---------|--|
| | | | 筒68°傾斜OHV) |
| 総排気量 | 171cm3 | 内径×行径 | 66.0×50.0mm |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 使用潤滑油 | エンジンオイル API-SEクラス以上 |
| 潤滑油容量 | 最大:0.6L 最小:0.3L | 燃料タンク容量 | 赤レベル:12L |
| 連続運転時間 | 定格負荷時:(1/4負荷～定格負荷) 約14.4～約6.4hr | 騒音値 | 3/4負荷:85.5dB/LWA 1/4負荷:54.5dB (A)/7m 定格運転時:61.0dB (A)/7m |

専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現。※1/4 負荷時

エコノミーコントロールの採用により、14.4時間※の長時間運転を達成。※1/4 負荷時

移動も楽なキャスター標準装備

始動も楽々のセルスタートー仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.