

品番 : EA860WB-2

品名 : AC100V/1.6kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



販売価格	190,000円(税抜)／209,000円(税込)		
カタログ価格	190,000円(税抜)／209,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EF1600iS		

### 発電機

形式	多極回転界磁形	励磁方式	自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式	インバータ式	力率	1.0
定格周波数	50/60Hz	定格出力	1.6kVA
定格電圧	交流:100V	電圧	直流:12V
電流	交流:16.0A 直流:8.0A	駆動方式	直結
過電流保護装置	AC:電子式 DC:DCプロテクター	全長	490mm
全幅	280mm	全高	445mm
乾燥重量	20kg		

### エンジン

名称	MZ80V3-20 i	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン(单気筒35°傾斜OHV)

総排気量	79cm3	内径×行径	48.6×43.0mm
使用燃料	無鉛ガソリン	使用潤滑油	エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量	最大:0.40L 最小:0.2L	燃料タンク容量	満タン:4.2L 赤レベル:4.2L
連続運転時間	定格負荷時:(1/4負荷～定格負荷) 約10.5～約4.1hr	騒音値	3/4負荷:89dB/LWA 1/4負荷:51.5dB (A)/7m 定格運転時:61dB (A)/7m
可搬性に優れた軽量20kg			
1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現			
並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.