

品番：EA860WB-2

品名：AC100V/1.6kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



販売価格	190,000円(税抜) / 209,000円(税込)		
カタログ価格	190,000円(税抜) / 209,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様書 (日本語)	View	700w
仕様書 (英語)	View	400w
ノートパソコン	View	100w
スマートフォン	View	60w
EF1600iS	View	1600w
EF1800iS	View	1800w

仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EF1600iS	サイズ	490(W)×280(D)×445(H)mm
重量	20kg(乾燥重量)	燃料タンク容量	満タン:4.2L 赤レベル:4.2L
連続使用時間	定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷) 約10.5~約4.1hr	騒音レベル	3/4負荷:89dB/LWA 1/4負荷:51.5dB(A)/7m 定格運転時:61dB(A)/7m
発電機			
形式	多極回転界磁形	励磁方式	自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式	インバータ式	力率	1.0
定格周波数	50/60Hz	定格出力	1.6kVA
定格電圧	AC100V DC12V	定格電流	AC16.0A DC8.0A
駆動方式	直結	過電流保護装置	AC:電子式 DC:DCプロテクター
エンジン			
名称	MZ80V3-20 i	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒35°傾斜OHV)

総排気量	79cm ³	内径×行径	48.6×43.0mm
使用燃料	無鉛ガソリン	使用潤滑油	エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量	最大:0.40L 最小:0.2L		
可搬性に優れた軽量20kg			
1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現			
EA860KB-1 (別売)を使えばバッテリー等、直流機器への充電を行えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.