

品番 : EA860WB-3

品名 : AC100V/1.8kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



販売価格	208,000円(税抜) / 228,800円(税込)		
カタログ価格	208,000円(税抜) / 228,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 07:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EF1800iS		

発電機

形式	多極回転界磁形	励磁方式	自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式	インバータ式	力率	1.0
定格周波数	50/60Hz	定格出力	1.8kVA
定格電圧	交流:100V	電圧	直流:12V
電流	交流:18.0A 直流:3.0A	駆動方式	直結
過電流保護装置	AC:電子式 DC:電子式	全長	555mm
全幅	300mm	全高	470mm
乾燥重量	25kg		

エンジン

名称	MZ80V-18iJ / 2	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒35°傾斜OHV)

総排気量	79cm3	内径×行径	48.6×43.0mm
使用燃料	無鉛ガソリン	使用潤滑油	エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量	最大:0.40L 最小:0.2L	燃料タンク容量	満タン:4.7L 赤レベル:4.7L
連続運転時間	定格負荷時:(1/4負荷～定格負荷) 約9.1～約3.7hr	騒音値	3/4負荷:92dB/LWA 1/4負荷:57dB (A)/7m 定格運転時:65dB (A)/7m
高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力			
大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載			
12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.