

品番：EA864AN-16

品名：電気ショック発生機(マルチ電源)



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2531ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SEF-100-4W
商品名	SEF-100-4W	仕様	本体
電源	・DC12V(単1アルカリ乾電池×8本:別売) ・ソーラーパネル EA864AN-46&S バッテリー EA864AN-47(過電流防止回路付:別売) ・Sバッテリー EA864AN-47(過電流防止回路付:別売) ・ACアダプター&プレーカーセット EA864AN-38(漏電遮断器付:別売)	有効柵線距離	3000m
稼働日数	約30日(夜間のみ使用時)	最高電圧	10,000Vp-p(無負荷時)
本体サイズ	260(W)×170(D)×321(H)mm	重量	2.4kg(乾電池ホルダー含む、乾電池含まず)
材質	ASA樹脂	付属品	高電圧出力線、アース棒(2連)、本体取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、ACアダプター接続コード

選べる電源4タイプ

運転モードは連続(昼夜)・昼・夜の3段階切替

雨でも安心の防雨型

本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用

盗難対策に本体横に南京錠を取付可能

他の部品はEA864AL-46～-53、EA864AN-29～48よりお選び下さい。

### 代替品



品番 EA864AN-11

コメント

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.