

品番：EA864AN-2

品名：100m 動物撃退セット(電気柵)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 18:32現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SEF-102-4W
名称	動物撃退セット(電気柵)	〈セット内容〉	・電気さく本体 ・高電圧出力線 ・アース棒(1連) ・出力柵線(200m) ・検電器 ・危険表示板 ・FRPポールφ11(25本) ・フックガイシ(50個) ・ゲートクリップ(2個) ・本体取付金具
電源	※電源は付属していません。 選べる4電源 ・単1アルカリ乾電池×8本(別売) ・バッテリー接続コード(別売) EA864AN-45+DC12バッテリー(別売) ・ACアダプター・ブレーカーセット(別売)EA864AN-38 ・バッテリー接続コード(別売) EA864AN-45+ソーラーパネル(別売) EA864AN-46+DC12バッテリー(別売)	有効柵線距離	200m
稼動日数	アルカリ乾電池使用時:約100日 (半日使用)	最高電圧	10000V

運転切替	連続・夜間	出力間隔	約1秒
本体サイズ	162(W)×128(D)×260(H)mm	重量	1.1kg
材質	ABS樹脂		
防雨型			
周囲100m2段張りセット部材付			
昼夜・夜間の2段切替			
家庭菜園等に最適なセット品です。			
小動物の対象によりした段の張る一をずらしてください。下草にもご注意ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.