

品番：EA864BB-16A

品名：ワイヤレステレビドアホン



販売価格	27,000円(税抜) / 29,700円(税込)		
カタログ価格	27,000円(税抜) / 29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 22:33現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2314ページ		



配線工事不要! 玄関カメラ&ポータブルモニターセット

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	DHS-SP2020
【玄関カメラ子機】			
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・水平画角130°の広角カメラ ・夜間用LEDライト ・乾電池式 ・防沫形カメラ (IPX4相当) ※カメラ取付枠にマグネット付 	電源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給
電池寿命	約8カ月 (1回20秒、1日5回、21°Cで使用時)	使用環境条件	-10°C~50°C、90%以下
取付条件	露出型: JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合	無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式
撮影画角	(水平)約130°、(垂直)約90°	夜間撮影方法	可視光LED
最低被写体照度	2lx	外形サイズ	約100(W)×34(D)×128(H)mm(最大値)
重量	約210g(電池除く)	耐水性能	IPX4(防沫形)
【ポータブルモニター子機】			
特長	・ワイヤレス: DECT方式でしっかりつながる	電源	ニッケル水素充電電池(DC2.4V / 750mA)

	<ul style="list-style-type: none"> ・ポケットに収まるコンパクトサイズ ・録画機能 ・ズーム・ワイド ・充電式 		
使用環境条件	0℃～40℃、70%以下	画面表示	2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式	充電時間	約15時間
連続使用時間	(通話)約3時間 (待受)約100時間	使用可能距離	見通し約100m
外形サイズ	約57(W)×22(D)×137(H)mm	重量	約120g(電池パック含む)
【充電台親機】			
電源	DC5V/ACアダプター付属	消費電力	(待受時)約1.0W (充電時)約2.1W
無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式	外形サイズ	約85(W)×57(D)×70(H)mm(最大値)
重量	約70g	付属品	カメラ用フロントパネル×1枚、 電池パック、 壁掛用木ネジ×4本、 壁掛用アンカー×4本、 充電台親機用ACアダプター(コード長約1.8m)、 取扱説明書1冊、 設置説明書1部
電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。			
持ち運びに便利なポータブルモニター			
配線工事不要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.