

品番 : EA864BB-18

品名 : [EA864BB-17A用] 増設子機



販売価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
カタログ価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 05:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2375ページ		



## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	WIP-50
EA864BB-17A用増設子機			
電源	ニッケル水素充電池 DC2.4V / 750mAh	使用環境条件	0°C~40°C
無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式	電波到達距離	見通し距離 約100m
チャイム音	3種類	充電時間	約15時間
連続使用時間	通話時:約3時間 待受時:約100時間	サイズ	57(W)×22(D)×137(H)mm
重量	約110g(充電池含む)	材質	ABS樹脂
付属品	充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm) スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)		

## 【充電台】

電源	DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)	消費電力	待受時:約0.1W 充電時:約1.1W
使用環境条件	0°C~40°C	サイズ	57(W)×22(D)×137(H)mm

重量	約60g		
配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。			
壁面にねじで取付できます。			
双方向に通話することができます。			
最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。			
※本品は単体ではご使用になれません。EA864BB-17A(別売)と組み合わせてご使用ください。			
※本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.