

品番：EA864BB-31A

品名：ワイヤレスモニター付ドアホン

	販売価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
	カタログ価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/07 12:21現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	2374ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	VL-SWZ700KS
電波到達距離	100m(見通し距離)	仕様	モニター親機+玄関カメラ+モニター子機
電源	モニター親機:AC100V(50Hz/60Hz) 玄関カメラ:モニター親機より供給 モニター子機:専用ニッケル水素蓄電池 充電台:AC100V(50Hz/60Hz)	サイズ	モニター親機:210×29×183.5(H)mm 玄関カメラ:(露出時)119×25.4×170(H)mm・(埋込時)119×22.1×170(H)mm モニター子機:53×26×170(H)mm 充電台:73×75×39(H)mm
重量	モニター親機:860g 玄関カメラ:(露出時)370g・(埋込時)330g モニター子機:155g(電池パック含む) 充電台:150g	画面表示	モニター親機:約7.0型ワイドカラー液晶ディスプレイ モニター子機:約2.7型カラー液晶ディスプレイ
消費電力	モニター親機:待ち受け時:約6W・動作時:約14W 充電台:待ち受け時:約0.14W・充電時:約0.6W	取付方法	モニター親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属) 玄関カメラ:露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時:JIS3個用スイッチボックス適合
外観材質	モニター親機:難燃樹脂 玄関カメラ:アルミ合金、難燃性PC/PS樹脂	無線通信方式	1.9GHz TDMA-WB

A接点出力	定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下 最小適用負荷:DC 5V/1mA	撮像素子	玄関カメラ:約200万画素
最低被写体照度	0.5ルクス (カメラから約50cm以内)	照明方法	玄関カメラ:LEDライト(照明用ランプ)
使用時間	【モニター子機】 連続使用時間 ドアホン通話:約1.5時間 外線通話:約5時間 待ち受け時間:約100時間	使用環境条件	(ドアホン親機) 周囲温度:0℃～+40℃ 湿度:90%以下 (玄関子機) 周囲温度:-10℃～+50℃ 湿度:90%以下 (子機) 周囲温度:0℃～+40℃ 湿度:90%以下 ただし結露しないこと (充電台) 周囲温度:0℃～+40℃ 湿度:90%以下 ただし結露しないこと
充電時間	約10時間		
外出先でもスマートフォンを通じて会話できます。			
ワイヤレスで繋がる、家じゅう便利な機器連携			
お住いの地域の気象情報や災害警戒情報などをお知らせ「安心アラート」機能			
高感度カメラ搭載、夜間での視認性向上「カラーナイトビジョン」機能			
くらしに役立つ情報や家電の動作状況など音声でお知らせ「音声プッシュ通知」			
EA864CE-70(ドアセンサー)接続可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.