

品番：EA864BB-42

品名：テレビドアホン(WiFi対応)



販売価格	49,200円(税抜) / 54,120円(税込)		
カタログ価格	49,200円(税抜) / 54,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/05 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2374ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	TD-SM5030CT-BSH
電波到達距離	50m	仕様	モニター親機+玄関カメラ
電源	モニター親機: AC100V (50/60Hz) 玄関カメラ: モニター親機より供給	サイズ	モニター親機: 129×29×169(H)mm 玄関カメラ: (標準取付時) 97×36×129(H)mm (角度変更台座取付時) 100×50×132mm
画面表示	モニター親機: 約4.3型カラー液晶ディスプレイ	消費電力	(手動録画モード) 待機時: 約5W、動作時: 約8W (自動録画モード) 待機時: 約6W、動作時: 約8W
取付方法	モニター親機: 露出壁掛け(壁掛け金具付属) 玄関カメラ: 露出型: JIS 1個用スイッチボックス適合	通話方式	音声交互自動切替方式
最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50cm以内)	最大画角	玄関カメラ: 水平130°/垂直70°
使用環境条件	モニター親機: 周囲温度0℃~+40℃、湿度90%以下 玄関カメラ: 周囲温度-10℃~+50℃、	防水性	玄関カメラ: IPX4

	湿度90%以下		
重量	モニター親機:420g 玄関カメラ:220g	材質	難燃樹脂
付属品	壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ ×4、角度変更取付台座		
設置には取付工事が必要			
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。			
モニター親機をWi-Fiに接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。			
見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。 事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。			
上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です。			
玄関先での映像を自動または手動で録画できます。 SDカード挿入時で、動画撮影最大1200件。 SDカード未挿入時は、子機の呼出し操作をした際に静止画撮影(最大30件)し、保存します。			
夜間に呼出ボタンを押すと、明るさセンサーが反応してLEDライトが点灯。 来訪者を明るく照らし、確認しやすくします。			
呼び出し音量を時間帯別に設定可能。 日中は大きめ・夜間は小さめ等、調整できます。			
見やすいメニュー画面と、大きめボタンで操作しやすい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.