

品番：EA864BB-50

品名：ワイヤレステレビドアホン



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 42,600円(税抜) / 46,860円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 42,600円(税抜) / 46,860円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/02 23:37現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 2314ページ                      |      |    |



配線工事不要! 玄関カメラ&壁掛モニター&ポータブルモニターセット

仕様

|           |  |         |   |
|-----------|--|---------|---|
| メーカー      | 朝日電器 (ELPA)  | 型番      | DHS-TMP2320                             |
| 【玄関カメラ子機】 |  |         |   |
| 特長        | ・水平画角130°の広角カメラ<br>・夜間用LEDライト<br>・乾電池式<br>・防沫形カメラ (IPX4相当)<br>※カメラ取付枠にマグネット付 | 電源      | 単三形アルカリ乾電池×4本 (別売)<br>またはモニター親機よりDC7V供給 |
| 電池寿命      | 約8ヶ月 (1回20秒、1日5回、21℃で使用時)  | 取付条件    | 露出型: JIS1個用スイッチボックス (カバー付) 適合           |
| 無線通信方式    | 1.9GHz DECT準拠方式  | 撮影画角    | (水平) 約130° (垂直) 約90°                    |
| 夜間撮影方法    | 可視光LED   | 最低被写体照度 | 2 lx                                    |
| サイズ       | 100×34×128(H)mm  | 重量      | 約210g (電池除く)                            |
| 耐水性能      | IPX4 (防沫形)   |         |   |
| 【モニター親機】  |  |         |   |
| 特長        | ・録画機能で留守中の来客も自動録画<br>・最大録画件数50件+手動録画50枚                                      | 電源      | AC100V 50/60Hz (コード長 約1.5m)             |
| 消費電力      | 待受時: 約0.8W   | 使用環境条件  | 0~40℃、70%以下                             |

|                                   |   |        |   |
|-----------------------------------|---|--------|---|
|                                   | 通話時:約3.1W   |        |   |
| 取付条件                              | 露出壁掛け(金具付属)   | 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式   |
| 使用可能距離                            | 見通し約100m  | 画面表示   | 3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ  |
| サイズ                               | 175×26×130(H)mm   | 重量     | 約445g   |
| 【ポータブルモニター子機】                     |   |        |   |
| 特長                                | 持ち運んで確認ができる充電式<br>ポケットに収まるコンパクトサイズ<br>録画画像の確認もできる<br>モニター親機との通話可能<br>モニター親機から通話転送可能 | 電源     | ニッケル水素充電電池DC2.4V<br>/750mAh   |
| 使用環境条件                            | -10℃～50℃、90%以下  | 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式   |
| 充電時間                              | 約15時間   | 連続使用時間 | 通話:約3時間<br>待受:約100時間  |
| 使用可能距離                            | 見通し約100m  | 画面表示   | 2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ  |
| サイズ                               | 57×22×137(H)mm  | 重量     | 約120g(電池パック含む)  |
| 【充電台】                             |   |        |   |
| 電源                                | DC5V/ACアダプター付属  | 消費電力   | 待受時:約1.0<br>充電時:約1.1W   |
| 使用環境条件                            | 0～40℃、70%以下   | サイズ    | 85×57×70(H)mm   |
| 重量                                | 約60g  | 付属品    | カメラ用フロントパネル×1枚、電池<br>パック、壁掛用木ネジ×6本、壁掛用ア<br>ンカー×6本、充電台用ACアダプター<br>(コード長 約1.8m)、取扱説明書1冊、<br>設置説明書1部 |
| 屋内外用                              |   |        |   |
| 自動録画機能で、留守中も来訪者を画像で保存、帰宅後に確認できます。 |   |        |   |
| ※録画は動画ではなく静止画で保存されます。             |   |        |   |
| 電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。            |   |        |   |
| 配線工事不要                            |   |        |   |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.