

品番：**EA864BB-81**

品名：ワイヤレスチャイムセット(ランプ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,730円(税抜) / 7,403円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,730円(税抜) / 7,403円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/05/20 13:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2315ページ                      |      |   |



ランプ付き受信器 + 防雨型押しボタン送信器セット

仕様

|            |  |        |                                  |
|------------|--|--------|----------------------------------|
| メーカー       | 朝日電器(ELPA)   | 型番     | EWS-S5230                        |
| 電波到達距離     | 約120m(見通し距離)   | 周波数    | 313.625MHz(特定小電力機器)              |
| IDコード      | 約25万通り   | 使用温度範囲 | 0℃~40℃                           |
| 【ランプ付受信器】  |  |        |                                  |
| 電源         | 単3電池×3本(別売)<br>または、DC4.5V センタープラス<br>適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径<br>Φ2.1mm<br>(別売ACアダプター使用時) | 電池寿命   | 約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音、音のみで使用の場合) |
| 音量         | 約88dB/50cm   | 報知音    | 20種類                             |
| 報知音量       | 5段階  | 報知パターン | 音とライト、音のみ(電源スイッチ切替式)             |
| サイズ        | 142×29×80(H)mm   | 重量     | 約138g                            |
| 付属品        | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、送信場所シール 1枚  |        |                                  |
| 【押しボタン送信器】 |  |        |                                  |
| 電源         | コイン形リチウム電池(CR2032)×2   | 電池寿命   | 約2年(1日に10回使用)                    |

|      |          |     |                            |
|------|----------|-----|----------------------------|
|      | 個(別売)    |     | ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。 |
| 防水仕様 | IPX4 防沫形 | サイズ | 40×19×91(H)mm              |
| 重量   | 約38g     | 付属品 | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚  |

お好みで設定できる20種類の報知音。

暗くなるとLEDランプが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。

受信時にチャイム音とライトの点滅光でお知らせ(設定変更可能)。

受信器1台に対して送信器4台まで、送信器に対しては受信器を何台でも増設可能。

受信器は4つの送信場所に対応したランプが点灯する為、どこから送信されたか分かります。

送信器ごとに異なる音を設定することで、送信器を判別できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.