

品番：EA864BB-86

品名：[発電式] ワイヤレスチャイムセット



販売価格	4,460円(税抜) / 4,906円(税込)		
カタログ価格	4,460円(税抜) / 4,906円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



押す力で発電!電池を使わないワイヤレスチャイム

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	WC-S6040AC
【受信器】			
電源	AC100V(50/60Hz)	音量	約85dB/50cm ※音量(最大のとき)
報知音量	5段階	電波到達距離	見通し 約90m
周波数	315MHz(特定小電力機器)	IDコード	約100万通り
使用温度範囲	0℃~40℃	サイズ	57×39×106(H)mm
重量	約88g		
【押ボタン送信器】			
電源	押す力で発電(電池不要)	サイズ	35×33×87(H)mm
防水仕様	IPX4 防沫形	重量	約66g(取付ホルダー含む)
付属品	取付ネジ2本(φ3×14mm)、スリーブ2本(φ6×24mm)、両面テープ1枚		
受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要			
配線が不要なワイヤレスタイプで配線が簡単。			

IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。

お好みで設定できる8種類の報知音。

屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。

※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。

店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。

押しボタン送信器は4台まで増設可能(別売)

代替品



品番 EA864BB-86A

コメント 変更点:外観、サイズ、音量など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.