品番: EA864BB-87

品名:[発電式]ワイヤレスチャイムセット(防水)



販売価格	4,590円 (税抜)/ 5,049円(税込)				
カタログ価 格	4,590円(税抜)/5,049円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 12:30現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2375ページ				















押す力で発電!電池を使わないワイヤレスチャイム(防水タイプ)

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	WC-S6041AC			
【受信器】						
電源	AC100V 50/60Hz	音量	約85dB/50cm ※音量(最大のと き)			
報知音量	5段階	電波到達距離	見通し 約90m			
周波数	315MHz(特定小電力機器)	IDコード	約100万通り			
使用温度範囲	0°C~40°C	サイズ	57×39×106(H)mm			
重量	約88g					
【押ボタン送信器】						
電源	押す力で発電(電池不要)	サイズ	φ75×42(H)mm			
保護等級	IP67 耐塵·防浸形	重量	約89g(吸盤含まず)			
付属品	吸盤取付用シール1枚					
受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要						
配線が不要なワイヤレスタイプで配線が簡単。						

IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。

お好みで設定できる8種類の報知音。

浴室やトイレなど水周りで使用できる防水押ボタンタイプ。

店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。

押しボタン送信器は4台まで増設可能(別売)

代替品



品番 EA864BB-86A

コメント 変更点:防雨タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.