

品番 : EA864BB-87

品名 : [発電式] ワイヤレスチャイムセット(防水)



販売価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
カタログ価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/21 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



押す力で発電!電池を使わないワイヤレスチャイム(防水タイプ)

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	WC-S6041AC
------	------------	----	------------

【受信器】

電源	AC100V 50/60Hz	音量	約85dB/50cm ※音量(最大のとき)
報知音量	5段階	電波到達距離	見通し 約90m
周波数	315MHz(特定小電力機器)	IDコード	約100万通り
使用温度範囲	0°C~40°C	サイズ	57×39×106(H)mm
重量	約88g		

【押ボタン送信器】

電源	押す力で発電(電池不要)	サイズ	Φ 75×42(H)mm
保護等級	IP67 耐塵・防浸形	重量	約89g(吸盤含まず)
付属品	吸盤取付用シール1枚		

受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要

配線が不要なワイヤレスタイプで配線が簡単。

IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。

お好みで設定できる8種類の報知音。

浴室やトイレなど水周りで使用できる防水押ボタンタイプ。

店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。

押しボタン送信器は4台まで増設可能(別売)

代替品

	<p>品番 EA864BB-86A コメント 変更点:防雨タイプ</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.