品番: EA864BB-88

品名: 増設用 押しボタン送信器



販売価格	<b>2,340円</b> (税抜)/ 2,574円(税込)				
カタログ価 格	2,340円(税抜)/2,574円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/09 10:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2375ページ				











1台の受信器に対して4台まで送信器を登録可能! 増設用送信器

## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	WC-P60
電源	押す力で発電(電池不要)	電波到達距離	見通し 約90m
周波数	314.8MHz(特定小電力機器)	IDコード	約100万通り
使用温度範囲	0°C~40°C	サイズ	35×33×87(H)mm
防水仕様	IPX4 防沫形	重量	約66g(取付ホルダー含む)
付属品	取付ネジ2本(φ3×14mm)、スリーブ 2本(φ6×24mm)、両面テープ1枚		

押す力で発電するので電池不要。

店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。

IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。

屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。

※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。